

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 32/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250608 32/15
GTIN	4045197654496
Třída artiklu	21T

Technický popis

Velikost stopky	32 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 3232 P15
Délka hlavy L ₁	40 mm
Příložka, šroub, pružina	259035 2
Podložka	259031 28
Šroub pro podložku	259025 10
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Funkční šířka L ₄	40 mm
Velikost destiček	15 mm
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek pro podložku Typ 10

259025 10

Jednotka upínky Typ 2

259035 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Podložka Typ 28

259031 28

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500