

 **KOMET**

**Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami ABS 50, 3×D, Ø DC: 21mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	236635 21
GTIN	4047109099562
Třída artiklu	24P

## Popis

### Provedení:

- **Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.**
- **Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory bez nepravidlostí a rozměrové přesnosti (zpravidla  $\pm 0,1$  mm).**
- **Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).**
- **Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 – 10 bar.**
- **Pro nerotační a rotační nasazení.**
- **Vrtání s přesazením os: V závislosti na Ø až 1,5 mm.**

### Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

### Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

### Upozornění:

- **Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Provedte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.**
- **Na poptávku – levořezný – 2×D, – jiný Ø – zvláštní provedení – tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.**

## Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Počet břitů Z	1

ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
Dosažitelný maximální Ø přestavením	22 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 040304 18-...
Užitná délka L <sub>1</sub>	63 mm
Řada	KUB Trigon®
Jmenovitý Ø D	21
Maximální mez přestavení V <sub>max</sub>	0,5 mm
Délka vyložení L <sub>A</sub>	98 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP2	239652 6IP2
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,0 Nm	211750 1,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP