

**LOCTITE****Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 222**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	083301 222
GTIN	4058093008942
Třída artiklu	04L

## Popis

### Provedení:

Použití zajišťování šroubů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

### Tekuté zajištění šroubů.

#### Použití:

**Nízká pevnost** možno dobře povolit běžným nástrojem. **Střední pevnost** možno ještě povolit běžným nástrojem. **Vysoká pevnost** možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C). Nízká pevnost, snadná demontáž, vhodné pro všechny kovy a také pasivní materiály.

#### Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

## Technický popis

Minimální moment uvolnění	6 Nm
---------------------------	------

Označení výrobce	LOCTITE 222
Pro velikost závitů M až	M36
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Tvar	kapalný
Vlastnost	thixotrop
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	brání zadření
Vlastnost	odolný proti vibracím
Vhodné pro materiál	Kov
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Vhodné pro oblast použití	univerzální použití
Rozsah teplot pro použití	-55 - 150 °C
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Bod vzplanutí	100 °C
Barva	fialová
Chemický základ	Dimetacrylatester
Plnicí množství	50 ml
Funkční pevnost dle	6 h
Dotyková pevnost za	15 min
Dynamická viskozita	900 - 1500 mPas
Demontáž	s normálním nástrojem
Třída pevnosti	Nízká pevnost
Hustota	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Zajištění šroubů

## Příslušenství

Peristaltické ruční čerpadlo se sadou dávkovacích jehel  
Vhodné pro velikost nádoby 50 ml

---

083344 50