

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 20/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250609 20/15
GTIN	4045197650467
Třída artiklu	21T

Technický popis

Podložka	259031 28
Velikost stopky	20 mm
Funkční šířka L ₄	25 mm
Šroub pro podložku	259025 10
Velikost destiček	15 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Délka hlavy L ₁	35 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2020K15
Příložka, šroub, pružina	259035 2
Celková délka L	125 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

Příslušenství

Jednotka upínky Typ 2

259035 2

Šroubek pro podložku Typ 10

259025 10

Podložka Typ 28

259031 28

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500