

Garant

Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/15 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	250604 25/15
GTIN	4045197650306
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Text upoutávky:

Optimální omývání břitů chladicím médiem.

Polohování v rámci stupnice zaručuje čistý přenos chladicího média.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PDJNR/L 2525X15

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1506..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 41 mm

Celková délka L: 112,5 mm

Podložka: 259031 13

Technický popis

Délka hlavy L ₁	41 mm
Funkční šířka L ₄	32 mm

Podložka	259031 13
Pružina	259046 1
Velikost destiček	15 mm
Šroubek klínu	259018 5
Velikost stopky	25 mm
Lomená páka	259015 5
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
ISO kód držáku	PDJNR/L 2525X15
Celková délka L	112,5 mm
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroubek klínu Typ 5	259018 5
Podložka Typ 13	259031 13
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Pružina Typ 1	259046 1
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Lomená páka Typ 5	259015 5