

 KOMET

**Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami ABS 50, 3×D, Ø DC: 16mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	236635 16
GTIN	4047109099494
Třída artiklu	24P

## Popis

### Provedení:

- Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
- Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory bez nepravidlostí a rozměrové přesnosti (zpravidla  $\pm 0,1$  mm).
- Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
- Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 – 10 bar.
- Pro nerotační a rotační nasazení.
- Vrtání s přesazením os: V závislosti na  $\varnothing$  až 1,5 mm.

### Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

### Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

### Upozornění:

- **Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.**
- Na poptávku – levořezný –  $2 \times D$ , – jiný  $\varnothing$  – zvláštní provedení – tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

## Technický popis

Užitná délka $L_1$	48 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)

Počet břitů Z	1
ABS® Ø stopky D <sub>s</sub>	50 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 030204 10-...
Dosažitelný maximální Ø přestavením	17 mm
Řada	KUB Trigon®
Jmenovitý Ø D	16
Maximální mez přestavení V <sub>max</sub>	0,5 mm
Délka vyložení L <sub>A</sub>	83 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1	239652 6IP1
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP