

**Garant****Soustružnický držák QuickTurn, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250607 20/11
GTIN	4045197650405
Třída artiklu	21U

**Popis****Výhoda:**

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.** Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času. Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DDJNR/L 2025K11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1104..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 32 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 48,5 mm

Celková délka L: 125 mm

Podložka: 259031 8

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Velikost stopky	20 mm
Velikost destiček	11 mm
Příložka	259038 6
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
ISO kód držáku	DDJNR/L 2025K11
Délka hlavy L <sub>1</sub>	48,5 mm
Šroub pro podložku	259025 5

Podložka	259031 8
Celková délka L	125 mm
Řada	QuickTurn
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Podložka	259211
Šroubek pro podložku	259174
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Šroubek pro podložku Typ 5	259025 5
Upínka Typ 6	259038 6
Podložka Typ 8	259031 8
Upínka	259350