

Garant**Soustružnický držák eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 16/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250605 16/11
GTIN	4045197650313
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délk stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PDJNR/L 1620X11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1104..

Funkční šířka L₄: 25 mm

Délka hlavy L₁: 33 mm

Celková délka L: 80 mm

Podložka: 259031 12

Technický popis

Podložka	259031 12
Šroubek klínku	259018 4
Velikost stopky	16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Pružina	259046 2

Lomená páka	259015 4
ISO kód držáku	PDJNR/L 1620X11
Funkční šířka L ₄	25 mm
Velikost destiček	11 mm
Délka hlavy L ₁	33 mm
Celková délka L	80 mm
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepce Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Šroubek klínu Typ 4	259018 4
Lomená páka Typ 4	259015 4
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Podložka Typ 12	259031 12
Pružina Typ 2	259046 2