



## Zapichovací tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L2 = 30 mm, Ø Dmin. / šířka zápichu w: 6/1 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	240166 6/1
GTIN	4047109072114
Třída artiklu	24S

### Popis

#### Provedení:

Řezný materiál = BK 82.

Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.

#### Upozornění:

Další velikosti a provedení na poptávku.

Vnitřní chlazení: ano

f: 2,75 mm

a: 5,7 mm

Stopka Ø d: 8 mm

Maximální hloubka zápichu  $t_{\max}$ : 1,8 mm

Vhodný nožový držák č. 240100: 12/8; 16/8

### Technický popis

a	5,7 mm
Stopka Ø d	8 mm
f	2,75 mm
Vhodný nožový držák č. 240100	12/8; 16/8
Pro otvory od Ø D <sub>min</sub>	6 mm
Maximální hloubka zápichu $t_{\max}$	1,8 mm
Šířka zápichu w	1 mm
Vnitřní chlazení	ano

Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/ot,
Užitná délka	30 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 30 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

---

## Příslušenství

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro  
nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø  
otvoru d1 12/8 mm

240100 12/8

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro  
nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø  
otvoru d1 16/8 mm

240100 16/8