

Garant
Soustružnický držák eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 20/11 mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250605 20/11
GTIN	4045197650320
Třída artiklu	21U

Popis
Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PDJNR/L 2020X11

Vhodná vyměnitelná břitová destička: DN.. 1104..

Funkční šířka L_4 : 25 mm

Délka hlavy L_1 : 33 mm

Celková délka L: 92 mm

Podložka: 259031 12

Technický popis

Délka hlavy L_1	33 mm
Šroubek klínku	259018 4
Podložka	259031 12
Velikost stopky	20 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..

Pružina	259046 2
Lomená páka	259015 4
ISO kód držáku	PDJNR/L 2020X11
Funkční šířka L ₄	25 mm
Velikost destiček	11 mm
Celková délka L	92 mm
Způsob použití	levý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 12	259031 12
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Lomená páka Typ 4	259015 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Šroubek klínu Typ 4	259018 4
Pružina Typ 2	259046 2