

**KOMET****Zapichovací tyč KOMET® UniTurn®, pravá, L<sub>2</sub> = 30 mm, Ø D<sub>min</sub>. / šířka zápichu w: 6/1,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	240166 6/1,5
GTIN	4047109072121
Třída artiklu	24S

**Popis****Provedení:**

Řezný materiál = BK 82.

Od velikosti 5 s vnitřním přívodem chladicího média, u menších průměrů přívod chladiva držákem.

**Technický popis**

Pro otvory od Ø D <sub>min</sub>	6 mm
Ø stopky d	8 mm
Vhodný nožový držák č. 240100	12/8; 16/8
a	5,7 mm
f	2,75 mm
Šířka zápichu w	1,5 mm
Maximální hloubka zápichu t <sub>max</sub>	1,8 mm
Vnitřní chlazení	ano
Posuv f v oceli < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/ot,
Užitná délka	30 mm
Atribut názvu produktu	L <sub>2</sub> = 30 mm
Druh produktu	Řezná vložka pro soustružení

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	145 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	145 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	130 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	80 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	65 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	55 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25 m/min	S
GG(G)	vhodný	45 m/min	K
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

## Příslušenství

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø otvoru d1 12/8 mm

240100 12/8

Držák KOMET UniTurn® soustružnického nože pro nerotační použití (bez vyvrtávací tyče) Ø stopky d / Ø otvoru d1 16/8 mm

240100 16/8