

**Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 36mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236630 36
GTIN	4047109100565
Třída artiklu	24P

**Popis****Provedení:**

- Vrtání s přesazením os: V závislosti na Ø až 1,5 mm.
- Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
- Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory <BR/>bez nepravidlostí a rozměrové přesnosti (zpravidla ± 0,1 mm).
- Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
- Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 – 10 bar.
- Pro nerotační a rotační nasazení.

**Použití:**

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

**Upozornění:**

- **Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.**
- Na poptávku – levořezný – 2×D, – jiný Ø – zvláštní provedení – tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

**Technický popis**

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Dosažitelný maximální Ø přestavením	37 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	108 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 05T304 24-...
Počet břitů Z	1
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Délka stopky L <sub>s</sub>	60 mm
Řada	KUB Trigon®
Jmenovitý Ø D	36
Maximální mez přestavení V <sub>max</sub>	0,5 mm
Délka vyložení L <sub>A</sub>	137 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,3 Nm	211750 1,3
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 8IP2	239652 8IP2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP