

**Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236630 14
GTIN	4047109100091
Třída artiklu	24P

**Popis****Provedení:**

- Vrtání s přesazením os: V závislosti na Ø až 1,5 mm.
- Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
- Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory <BR/>bez nepravidlostí a rozměrové přesnosti (zpravidla ± 0,1 mm).
- Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
- Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 – 10 bar.
- Pro nerotační a rotační nasazení.

**Použití:**

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

**Upozornění:**

- **Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.**
- Na poptávku – levořezný – 2×D, – jiný Ø – zvláštní provedení – tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

**Technický popis**

Počet břitů Z	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 030204 10-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)

Užitná délka $L_1$	42 mm
Ø stopky $D_s$	25 mm
Dosažitelný maximální Ø přestavením	15 mm
Délka stopky $L_s$	56 mm
Řada	KUB Trigon®
Jmenovitý Ø D	14
Maximální mez přestavení $V_{max}$	0,5 mm
Délka vyložení $L_A$	66 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm	211750 0,6
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1	239652 6IP1
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP