

 KOMET

Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami ABS 50, 3×D, Ø DC: 18mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236635 18 |
| GTIN | 4047109288713 |
| Třída artiklu | 24P |

Popis

Provedení:

- Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
- Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory bez nepravidlostí a rozměrové přesnosti (zpravidla $\pm 0,1$ mm).
- Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
- Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 – 10 bar.
- Pro nerotační a rotační nasazení.
- Vrtání s přesazením os: V závislosti na \varnothing až 1,5 mm.

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

- **Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.**
- Na poptávku – levořezný – $2 \times D$, – jiný \varnothing – zvláštní provedení – tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

Technický popis

| | |
|---|-------|
| ABS® \varnothing stopky D_s | 50 mm |
| Dosažitelný maximální \varnothing přestavením | 19 mm |

| | |
|---|--|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| Počet břitů Z | 1 |
| Užitná délka L_1 | 54 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 030204 10-... |
| Řada | KUB Trigon® |
| Jmenovitý $\varnothing D$ | 18 |
| Maximální mez přestavení V_{max} | 0,5 mm |
| Délka vyložení L_A | 89 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D |
| Stopka | ABS |
| Otočení vrtáku | Středící vrtání |
| Otočení vrtáku | Provrtat |
| Otočení vrtáku | Vypouklé |
| Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | Vrtání s přesazením |
| Otočení vrtáku | Šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | šikmo navrtat |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1 | 239652 6IP1 |