

**Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 22mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236630 22 |
| GTIN | 4047109100213 |
| Třída artiklu | 24P |

Popis**Provedení:**

- Vrtání s přesazením os: V závislosti na Ø až 1,5 mm.
- Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
- Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory
bez nepravidlostí a rozměrové přesnosti (zpravidla ± 0,1 mm).
- Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
- Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 – 10 bar.
- Pro nerotační a rotační nasazení.

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

- **Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.**
- Na poptávku – levořezný – 2×D, – jiný Ø – zvláštní provedení – tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ø stopky D _s | 25 mm |
| Užitná délka L ₁ | 66 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 040304 18-... |

| | |
|---|--|
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) |
| Dosažitelný maximální Ø přestavením | 23 mm |
| Počet břitů Z | 1 |
| Délka stopky L _s | 56 mm |
| Řada | KUB Trigon® |
| Jmenovitý Ø D | 22 |
| Maximální mez přestavení V _{max} | 0,5 mm |
| Délka vyložení L _A | 90 mm |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D |
| Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Otočení vrtáku | Středicí vrtání |
| Otočení vrtáku | Provrtat |
| Otočení vrtáku | Vypouklé |
| Otočení vrtáku | podmíněně příčné vrtání |
| Otočení vrtáku | Vrtání s přesazením |
| Otočení vrtáku | Šikmý výstup |
| Otočení vrtáku | šikmo navrtat |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP2 | 239652 6IP2 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP | 674252 6IP |
| Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,0 Nm | 211750 1,0 |