

**Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 16mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 236630 16     |
| GTIN           | 4047109100121 |
| Třída artiklu  | 24P           |

**Popis****Provedení:**

- Vrtání s přesazením os: V závislosti na Ø až 1,5 mm.
- Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
- Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory <BR/>bez nepravidlostí a rozměrové přesnosti (zpravidla ± 0,1 mm).
- Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
- Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 – 10 bar.
- Pro nerotační a rotační nasazení.

**Použití:**

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

**Upozornění:**

- **Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.**
- Na poptávku – levořezný – 2×D, – jiný Ø – zvláštní provedení – tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

**Technický popis**

|  |                      |
|--|----------------------|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky         | WOEX 030204 10-...   |
| Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP1 (0,6 Nm) |
| Dosažitelný maximální Ø přestavením          | 17 mm                |

|   |  |
|---|--|
| Ø stopky D <sub>s</sub>                             | 25 mm                                      |
| Počet břitů Z                                       | 1  |
| Užitná délka L <sub>1</sub>                         | 48 mm                                      |
| Délka stopky L <sub>s</sub>                         | 56 mm                                      |
| Řada  | KUB Trigon®                                |
| Jmenovitý Ø D                                       | 16   |
| Maximální mez přestavení V <sub>max</sub>           | 0,5 mm                                     |
| Délka vyložení L <sub>A</sub>                       | 72 mm                                      |
| Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D  |
| Stopka  | DIN 6535 HE, DIN 6595                      |
| Otočení vrtáku                                      | Středicí vrtání                            |
| Otočení vrtáku                                      | Provrtat                                   |
| Otočení vrtáku                                      | Vypouklé                                   |
| Otočení vrtáku                                      | podmíněně příčné vrtání                    |
| Otočení vrtáku                                      | Vrtání s přesazením                        |
| Otočení vrtáku                                      | Šikmý výstup                               |
| Otočení vrtáku                                      | šikmo navrtat                              |
| Vnitřní chlazení                                    | ano  |
| Druh produktu                                       | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP

674252 6IP

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm

211750 0,6

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1

239652 6IP1