

 KOMET

Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami ABS 50, 3×D, Ø DC: 19mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	236635 19
GTIN	4047109099531
Třída artiklu	24P

Popis

Provedení:

- Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
- Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory bez nepravidlostí a rozměrové přesnosti (zpravidla $\pm 0,1$ mm).
- Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
- Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 – 10 bar.
- Pro nerotační a rotační nasazení.
- Vrtání s přesazením os: V závislosti na \varnothing až 1,5 mm.

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

- **Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.**
- Na poptávku – levořezný – $2 \times D$, – jiný \varnothing – zvláštní provedení – tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

Technický popis

ABS® Ø stopky D _s	50 mm
Dosažitelný maximální Ø přestavením	20 mm

Užitná délka L ₁	57 mm
Počet břitů Z	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 030204 10-...
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Řada	KUB Trigon®
Jmenovitý Ø D	19
Pro Ø palců	3/4 palec
Maximální mez přestavení V _{max}	0,5 mm
Délka vyložení L _A	92 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP

674252 6IP

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 6IP1

239652 6IP1

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 0,6 Nm

211750 0,6