

**Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, Ø DC: 44mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	236630 44
GTIN	4047109100664
Třída artiklu	24P

Popis**Provedení:**

- Vrtání s přesazením os: V závislosti na Ø až 1,5 mm.
- Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
- Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory
bez nepravidlostí a rozměrové přesnosti (zpravidla ± 0,1 mm).
- Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
- Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 – 10 bar.
- Pro nerotační a rotační nasazení.

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 – 237080.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Upozornění:

- **Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.**
- Na poptávku – levořezný – 2×D, – jiný Ø – zvláštní provedení – tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

Technický popis

Počet břitů Z	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WOEX 06T304 34-...
Užitná délka L ₁	132 mm

Dosažitelný maximální Ø přestavením	45 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	239652 10IP1 (2,8 Nm)
Ø stopky D _s	32 mm
Délka stopky L _s	60 mm
Řada	KUB Trigon®
Jmenovitý Ø D	44
Maximální mez přestavení V _{max}	0,5 mm
Délka vyložení L _A	171 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Otočení vrtáku	Středicí vrtání
Otočení vrtáku	Provrtat
Otočení vrtáku	Vypouklé
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	Vrtání s přesazením
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Příslušenství

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP	239652 10IP
Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná Pohon 10IP1	239652 10IP1
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP