

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260032 25/12
GTIN	4045197652270
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Ø minimálního předvrtání D_{min}	30 mm
Středové přesazení L_3	17 mm
ISO kód držáku	A25R SCLCR/L12
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 9
Velikost destiček	12 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	24 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20	269028 20
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 9	269028 9
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500