

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/15mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250626 32/15
GTIN	4045197650603
Třída artiklu	21T

Technický popis

Sada pružinových kolíků	259047 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Středové přesazení L ₃	22 mm
Podložka	259031 28
Velikost destiček	15 mm
Lomená páka	259015 8
Sada pružin	259044 2
Ø minimálního předvrtání D _{min}	40 mm
Šroubek klínku	259018 7
ISO kód držáku	A32S PDUNR/L15
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L ₂	31 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D _s	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D

Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Šroubek klínku Typ 7	259018 7
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm	674242 3
Lomená páka Typ 8	259015 8
Podložka Typ 28	259031 28
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500