



Kabelový buben ocelové jádro, Typ: 40N-4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081106 40N-4
GTIN	4007123687640
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Kabelové bubny odpovídají požadavkům DGUV I 203-006 (dříve BGI 608).

Robustní kabelový buben s tělesem bubnu z ocelového plechu, přední a zadní strana s ochrannou izolací.

Technický popis

Délka	22 mm
Materiál kabelu	Guma - neopren
Materiál bubnu	Ocelový plech
Odolné vůči nárazu a chráněné proti stříkající vodě	Kategorie 2 (K2) dle BGI
Třída kabelu	H07RN-F
Konstrukce kabelu	3G1,5
Výška	39 mm
Barva kabelu	Černá

Technický list

Ochranná třída IP	IP 44
Počet zásuvek typ F	4
Délka kabelu	40 m
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Šířka	30,5 mm
Počet zásuvek	4
Jmenovitý proud	16 A
Počet zásuvek 230 V	4
Zdroj energie	síťový provoz
Diagnostický systém k dispozici	ano
Síťové napětí	230 V
Druh produktu	Kabelový buben