

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 40/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	A40T SCLCR/L12
Středové přesazení L <sub>3</sub>	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Šroub podložky	269013 5
Podložka	269005 6
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	49 mm
Velikost destiček	12 mm
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	38,5 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Šroub pro podložku Typ 5

269013 5

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20

269028 20

Podložka Typ 6

269005 6

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500