

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 40/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Podložka	269005 6
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	49 mm
ISO kód držáku	A40T SCLCR/L12
Středové přesazení $L_3$	27 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 20
Šroub podložky	269013 5
Velikost destiček	12 mm
Celková délka L	300 mm
Upínací výška $L_2$	38,5 mm
Úhel nastavení $\kappa$	95 stupeň
Ø stopky $D_s$	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní

Druh produktu

vyvrtávací tyč

**Příslušenství**PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Podložka Typ 6

269005 6

Šroub pro podložku Typ 5

269013 5

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 20

269028 20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500