

Garant

Středicí svěrák – základní zařízení Xtric, Typ: 80SPA



Údaje o objednávce

Artikové číslo	363000 80SPA
GTIN	4069515014946
Třída artiklu	310

Popis

Provedení:

- **Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.**
- **Kompletně kalený a jemně frézovaná spodní strana.**
- **Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.**
- **Dokonale středově upínací díky středovému nastavení.**
- **Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.**

Použití:

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363010 – 363045.

Rozsah dodávky:

Základní těleso, vřeteno, matice vřetena.

Zvláštní příslušenství:

Momentový klíč č. 656050, nástrčné klíče č. 642229 13, montážní stanice č. 358595 52/96 nebo č. 358595 80.

Upínací čep č. 363190 52.

Upozornění:

Vhodné nástavbové čelisti č.363010 – 363045 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti.

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	10 mm
-------------------------	-------

Technický list

Rozměry velikostí klíčů	5 mm
Hmotnost	3,1 kg
B	75 mm
Barevný kód	Xtric 80
Odpich	52 mm
Série	Xtric
L	170 mm
Výška H	40 mm
Maximální upínací síla	25 kN
Maximální utahovací moment	85 Nm
Druh produktu	Strojní svěrák