

LOCTITE**Lepidlo na zajištění závitů, 50 ml, Označení výrobce: 243**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083301 243
GTIN	4058093009000
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Použití zajišťování šroubů brání nechtěnému povolování a uvolňování šroubových spojů. Jednosložková, anaerobní lepidla jsou vhodná pro všechny druhy a tvary závitů. Dochází k utěsnění šroubení. Spolehlivé zamezení zadření.

Tekuté zajištění šroubů.

Použití:

Nízká pevnost možno dobře povolit běžným nástrojem. **Střední pevnost** možno ještě povolit běžným nástrojem. **Vysoká pevnost** možno povolit pouze pomocí speciálního nástroje nebo zahříváním (>150 °C). Střední pevnost, slouží jako zajištění šroubů a zároveň utěsňuje.

Upozornění:

Před nanesením přípravku na zajištění šroubů očistěte části závitů univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392. Rychlá a snadná manipulace pro lahve 50 ml s č. 083344 vel. 50.

Technický popis

Označení výrobce	LOCTITE 243
Pro velikost závitů M až	M36

Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Minimální moment uvolnění	26 Nm
Chemický základ	Dimetacrylatester
Rozsah teplot pro použití	-55 - 180 °C
Plnicí množství	50 ml
Tvar	kapalný
Bod vzplanutí	93 °C
Vhodné pro oblast použití	Zajištění šroubů
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Vhodné pro oblast použití	univerzální použití
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Vlastnost	Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
Vlastnost	thixotrop
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	utěšňující
Vlastnost	tolerující olej
Vlastnost	odolný proti vibracím
Barva	modrá
Vhodné pro materiál	Kov
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Funkční pevnost dle	2 h
Dotyková pevnost za	10 min
Dynamická viskozita	1300 - 3000 mPa·s
Demontáž	s normálním nástrojem
Třída pevnosti	Střední pevnost
Hustota	1,15 g/cm ³
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Zajištění šroubů

Příslušenství

Peristaltické ruční čerpadlo se sadou dávkovacích jehel
Vhodné pro velikost nádoby 50 ml

083344 50