

Garant**CC.T 09T304, Typ: HB7020**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260058 HB7020
GTIN	4045197699404
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 09T304 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SS

Tolerance: MF

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 2,5 mmPosuv f : 0,05 - 2,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	SS
Posuv f	0,05 - 2,5 mm/ot,

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	MF
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení