

Garant

Frézovací vyměnitelné břitové destičky XOMT060310ZZSR, pro frézy pro vysoké posuvy, HB4030



Údaje o objednávce

Artikové číslo	212826 ST1400
GTIN	4069515014953
Třída artiklu	21A

Popis

Upozornění:

Směrné hodnoty použití pro $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p\max}$

Technický popis

Typ	ST1400
Rohový radius	1 mm
Tloušťka destiček S	3.18 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XOMT060310ZZSR
Posuv f_z na zub	0,8 mm
Řezný materiál	HB4030-1
Řezný materiál	TK
Doporučená hloubka řezu $a_{p\max}$	1 mm

Technický list

Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	1 mm
Rádus pro programování u $a_{p\ max}$	2 mm
Počet výměn/řezání	3
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	220 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
mokrý min.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		