

HOLEX**Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, s VCH, pravý, Typ: SET06****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260036 SET06
GTIN	4045197656629
Třída artiklu	29W

Popis

Rozsah dodávky:
V plastovém boxu.

Technický popis

ISO kód držáku	A0608H SCLCR/L06
ISO kód držáku	A0810J SCLCR/L06
ISO kód držáku	A1012K SCLCR/L06
ISO kód držáku	A1216M SCLCR/L06
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Délka hlavy L ₁	22 mm
Délka hlavy L ₁	27 mm
Délka hlavy L ₁	33 mm

Délka hlavy L_1	42 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	8 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	11 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	13 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	16 mm
Upínací výška L_2	7 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Upínací výška L_2	11 mm
Upínací výška L_2	15 mm
Středové přesazení L_3	4 mm
Středové přesazení L_3	6 mm
Středové přesazení L_3	7 mm
Středové přesazení L_3	9 mm
Celková délka L	100 mm
Celková délka L	110 mm
Celková délka L	125 mm
Celková délka L	150 mm
Šířka hrdla L_4	6 mm
Šířka hrdla L_4	8 mm
Šířka hrdla L_4	10 mm
Šířka hrdla L_4	12 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 7	269028 7
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 1216/06 mm	260032 1216/06
Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 0608/06 mm	260032 0608/06
Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 1012/06 mm	260032 1012/06
Vyvrtačací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 0810/06 mm	260032 0810/06
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500