



Lepicí pistole GlueMatic, Číslo výrobce: 86954SET



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083386 86954SET
GTIN	4007841086954
Třída artiklu	07E

Popis

Provedení:

Pistole na tavné lepidlo GlueMatic je vhodná pro velké i malé opravy a řemeslné projekty. Lepte, opravujte a chraňte zdroje. Profesionální lepení s přesností na stupeň. S modelem GlueMatic 7011 jsou optimálně využívány všechny možnosti lepení za tepla. Při každodenním nepřetržitém používání je ke zpracování široké škály materiálů nezbytný silný průtok 35 g/min, krátká doba ohřevu < 2 min. a teplotní úrovně 40–230 °C.

Charakteristika:

Výkon: 400W

Teplota: 40 – 230 °C

Doba ohřevu: 2 min

Pracovní průtok: 35 g/min

Indikátor teploty: Displej LCD

Vyměnitelná tryska: Ano

Přesnost teploty: ± 5 °C.

Topné těleso: Ohřev PTC

Rozsah napětí (min): 220 V

Lze použít na tyto materiály: fólie, sklo, guma, dřevo, keramika, kůže, papír, lepenka/kartonáž, plexisklo®, polystyren, textil

Teplota taveniny: 40 – 230 °C

Délka kabelu: 4 m

Rozměry (d x š x v): 230 x 70 x 290 mm

Varianta: Sada kufříků

Hmotnost netto: 1,015 kg

Záruka výrobce: 1 rok

EAN 4007841086954

Síťová zástrčka: Typ F

Rozsah dodávky:

Obsahuje 3 univerzální lepicí tyčinky, dlouhou trysku a přepravní kufřík.

Zvláštní příslušenství:

EAN 4007841 052928 dlouhá tryska GluePro jemná.

EAN 4007841 052935 dlouhá tryska GluePro.

EAN 4007841 052737 dlouhá tryska GluePro.

EAN 4007841 052430 lepicí tyčinky Ø 11 mm Fast.

EAN 4007841 052409 lepicí tyčinky Ø 11 mm Low Melt.

EAN 4007841 052416 Lepicí tyčinky Ø 11 mm Acrylate.

Č. 083388 Velikost 052423 lepicí tyčinky Ø 11 mm Flex.

Č. 083388 Velikost 050092 lepicí tyčinky Ø 11 mm Universal.

Technický popis

Příkon	400 W
Maximální dopravní výkon	35 g/min
Doba zahřívání	2 min
Provedení zástrčky	Typ F
Zdroj energie	Síťový provoz
Označení výrobce	PRO GlueMatic 7011
Maximální Ø lepicí tyčinky	11 mm
Druh produktu	Pistole na tavné lepidlo