

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 8/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260033 8/06
GTIN	4045197652300
Třída artiklu	21T

Technický popis

Středové přesazení L_3	6 mm
Velikost destiček	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
ISO kód držáku	A08H SCLCR/L06
Ø minimálního předvrtání D_{min}	10 mm
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L_2	7 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	8 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500