



Doraz obrobku magnetický, Typ: 4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	360495 4
GTIN	4069515014991
Třída artiklu	32E

Popis

Provedení:

- Plynulé a rychlé nastavování.
 - Možnost rychlé montáže a demontáže dorazu.
 - Až 5krát vyšší přídržná síla než u běžných magnetů díky samarium-kobaltovému jádru.
- Beznástrojové upevnění nastavené délky dorazu.

Použití:

Na všech magnetických plochách, jako např. svěracích, měřicích zařízeních, vrtačkách a frézách, atd. Magnetický podpěrný stojan na vodící dráze upínacího prostředku na zpracování tenkostěnných materiálů.

Materiál:

Eloxovaný hliník. Šroub s rýhovanou hlavou a závitová tyč z nerezové oceli.

Technický popis

Užitná výška N	25 - 38 mm
Závitová tyč	M6x60 mm
Druh produktu	Doraz obrobku

