

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 20/11 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Třída artiklu	21T

Technický popis

Lomená páka	259015 10
ISO kód držáku	A20Q PDUNR/L11
Středové přesazení L_3	16 mm
Velikost destiček	11 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Šroubek klínku	259018 12
Celková délka L	180 mm
Upínací výška L_2	19 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Lomená páka Typ 10

259015 10

Šroubek klínku Typ 12

259018 12