

Garant

Frézovací vyměnitelné břitové destičky OFMT 050405, pro rovinné frézy, HB7810, s diamantovým povrchem



Údaje o objednávce

Artikové číslo	213362 ALU
GTIN	4069515015196
Třída artiklu	21B

Popis

Provedení:

Extrémně stabilní břitové destičky v rozměrech podle normy ISO s přesným sintrováním a broušením. Jemnozrnný substrát zaručuje vysokou houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Technický popis

Rohový rádius	0,5 mm
Posuv f_z na zub	0,18 mm
Počet výměn/řezání	8
Typ	ALU
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	OFMT 050405
Řezný materiál	HB7810
Řezný materiál	TK
Povlak	Diamantový povlak

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	1350 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	1350 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	950 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		