

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levý, Ø stopky / velikost destičky: 10/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260033 10/06
GTIN	4045197652317
Třída artiklu	21T

Technický popis

ISO kód držáku	A10K SCLCR/L06
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Středové přesazení L_3	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 22
Velikost destiček	6 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	12 mm
Celková délka L	125 mm
Upínací výška L_2	9 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 22	269028 22
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500