

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 25/11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250611 25/11
GTIN	4045197650559
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

Podložka	259031 7
ISO kód držáku	PDJNR/L 2525M11
Velikost stopky	25 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1104..
Sada pružin	259044 4
Velikost destiček	11 mm
Lomená páka	259015 7
Šroubek klínu	259018 6
Sada pružinových kolíků	259047 3
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	33 mm
Celková délka L	150 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

### Příslušenství

Podložka Typ 7	259031 7
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 3	259047 3
Šroubek klínku Typ 6	259018 6
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Lomená páka Typ 7	259015 7
Sada pružin 10dílná Typ 4	259044 4
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500