

**Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, s VCH, pravý, Typ: SET09****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260036 SET09
GTIN	4045197657701
Třída artiklu	29W

**Popis****Rozsah dodávky:**

V plastovém kufříku.

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 09T3..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 8
ISO kód držáku	A16Q SCLCR/L09
ISO kód držáku	A20R SCLCR/L09
ISO kód držáku	A25R SCLCR/L09
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	20 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	25 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	28 mm
Upínací výška $L_2$	15 mm
Upínací výška $L_2$	18 mm

Upínací výška L <sub>2</sub>	23 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	10,7 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	10,5 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	14,5 mm
Celková délka L	180 mm
Celková délka L	200 mm
Celková délka L	200 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vyvrtávací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 20/09 mm	260032 20/09
Vyvrtávací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 16/09 mm	260032 16/09
Vyvrtávací tyč ocel Ø stopky / velikost destičky 25/12 mm	260032 25/12
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500