


Garant**DNMG 110408, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250654 HB7020
GTIN	4045197699251
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 110408 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Lamač třísek	SS
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 110408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení