

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 8/06mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260032 8/06
GTIN	4045197652225
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	A08H SCLCR/L06
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 7
Velikost destiček	6 mm
Středové přesazení L <sub>3</sub>	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 0602..
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	10 mm
Celková délka L	100 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	7 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3×D
Vnitřní chlazení	ano
Použití	Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

---

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500