

**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VNMG 160408, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251754 PR115S
GTIN	4960664035908
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezný materiál	PR115S
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový radius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Posuv f	0,04 - 0,2 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezná rychlost v_c hlavní použití	25 - 70 m/min
Lamač třísek	MQ
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	S

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení