

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky SNMG 150612, pro hrubování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251330 HB7020-2
GTIN	4069515022996
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	HB7020-2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 360 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 150612
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Počet výměn/řezání	8
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	1,2 mm

Technický list

Lamač třísek	SG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení