

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMM 120408, pro hrubé třískové obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250452 HB7020-2
GTIN	4069515016520
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 300 m/min
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMM 120408
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	2 - 10 mm
Řezný materiál	HB7020-2
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování

Technický list

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	SR
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení