

**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky: 32/15mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250609 32/15
GTIN	4045197654601
Třída artiklu	21T

**Technický popis**

ISO kód držáku	DDJNR/L 3232 P15
Šroub pro podložku	259025 10
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DN.. 1506..
Funkční šířka L <sub>4</sub>	40 mm
Velikost stopky	32 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Příložka, šroub, pružina	259035 2
Podložka	259031 28
Velikost destiček	15 mm
Celková délka L	170 mm
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější

Druh produktu

Soustružnický držák

**Příslušenství**

Podložka Typ 28

259031 28

Šroubek pro podložku Typ 10

259025 10

Jednotka upínky Typ 2

259035 2

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20

674248 TX20

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500