


Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 150604, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250760 HB7020-2
GTIN	4069515017060
Třída artiklu	21G

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150604
Lamač třísek	SM
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 m/min
Řezný materiál	HB7020-2
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,

Technický list

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení