

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky KNUX 160405R, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251030 HB7020-2
GTIN	4069515017343
Třída artiklu	21G

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 4 mm
Přirazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	130 - 370 m/min
Lamač třísek	SM
Lamač třísek	2,2 mm
Řezný materiál	HB7020-2
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
Počet výměn/řezání	2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160405R
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

