

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 070202, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260449 HB7035-2
GTIN	4069515020480
Třída artiklu	21G

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 290 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P

Technický list

Řezný materiál	HB7035-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 070202
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení