

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 060204, pro střední obrábění****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260142 HB7010-2
GTIN	4069515019682
Třída artiklu	21G

Technický popis

Počet výměn/řezání	2
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 440 m/min
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	kontinuální
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Posuv f	0,08 - 0,3 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Tolerance	M
Lamač třísek	SM
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování

Technický list

Řezný materiál	HB7010-2
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení