

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VC.T 160402, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	261370 HB7010-2
GTIN	4069515022392
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,2 mm
Tolerance	M
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Lamač třísek	SS
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCMT 160402
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Počet výměn/řezání	2

Technický list

Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Řezný materiál	HB7010-2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení