

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DC.T 11T304, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260359 HB7010-2
GTIN	4069515020329
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	HB7010-2
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DCMT 11T304
Podmínky řezu	kontinuální
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Lamač třísek	SS
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Hloubka řezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm

Technický list

Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 500 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení