

**Garant****Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DNMG 110404, pro vyhlazování****Údaje o objednávkce**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Artikové číslo | 250652 HB7010-2 |
| GTIN           | 4069515016605   |
| Třída artiklu  | 21G             |

**Technický popis**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Hlavní způsob použití               | P                |
| Hloubka řezu $a_p$                  | 0,3 - 2 mm       |
| Počet výměn/řezání                  | 4                |
| Přiřazení dokončování / hrubování   | dokončování      |
| Rohový radius                       | 0,4 mm           |
| Řezný materiál                      | HB7010-2         |
| Podmínky řezu                       | kontinuální      |
| Posuv $f$                           | 0,1 - 0,4 mm/ot, |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 170 - 500 m/min  |
| Řezný materiál                      | TK               |
| Lamač třísek                        | SS               |

## Technický list

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG110404                                      |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová<br>destička pro soustružení |