

Garant**Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120404, pro vyhlazování****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250058 HB7035-2
GTIN	4069515015622
Třída artiklu	21G

Technický popis

Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	SS
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 350 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	HB7035-2
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm

Technický list

Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení